


Garant**WCHX 05T104, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268478 UNI
GTIN	4045197470508
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 10.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 10 mm

Kietlydinys: HB7130

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 65 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	UNI
Kampo spindulys	0,4 mm
Tipas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	65 - 200 m/min
Kietlydinys	HB7130
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 05T104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm

Produkto rūšis

keičiamos plokštelės tekinimui