

**Garant****RC.X 1204, Rūšis: HB7120-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

RC.X 1204 HB7120-1 Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VM
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui