

Garant**SCMT 09T304, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui