


Garant
SCMT 09T308, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: HB7120-1
 Drožlialaužis: VS
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui