


Garant
SCMT 120404, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 120404 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,4 mm
 Kietlydinys: HB7120-1
 Drožlialaužis: VS
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui