

**Garant**
**SCMT 120408, Rūšis: HB7120-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 120408 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,8 mm  
 Kietlydinys: HB7120-1  
 Drožlialaužis: VS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui