

Garant**WCHX 040102, Tipas: SM**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268472 SM |
| GTIN | 4045197470300 |
| Produktų klasė | 21K |

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 8 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 110 - 220 m/min |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui | 110 - 140 m/min |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Tipas | SM |
| Papildomas naudojimas | M |
| Kietlydinys | HB7120 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|---|--------------------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WCHX 040102 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 |
| tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$ | 8 mm |
| Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |