

**Garant****SC.T 120404, Rūšis: HB7120-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SC.T 120404 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min

Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui