

**Garant**

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 10mm


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268464 10
GTIN	4045197470089
Produktų klasė	21X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.  
Cilindrinis kotas.

**Paskirtis:**

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

**Pastaba:**

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

**Techninis aprašymas**

Nominalus Ø D	10 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 31
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 31

269028 31

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500