

Garant**TCMT 110202, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110202 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7120-1

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui