

**Garant****TCMT 16T308, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 16T308 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožialaužis	VS
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui