

**Garant****TC. T 110204, Rūšis: HB7120-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260982 HB7120-1
GTIN	4045197818751
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

TC. T 110204 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

## Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui