

Garant**TCMT 16T308, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T308 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui