

Garant**VBMT 110302, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110302

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui