

**Garant**
**VBMT 110304, Rūšis: HB7120-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

VBMT 110304 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui