

Garant
VBMT 160402, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160402 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160402
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui