

Garant**VB. T 110304, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261224 HB7120-1
GTIN	4045197818836
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 110304 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui