

Garant**VB. T 160404, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261232 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818843 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

VB. T 160404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------|
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Drožlialaužis | VM |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Kietlydinys | HB7120-1 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 260 m/min |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 160404 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |