

Garant**VB. T 160408, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 160408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VM

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui