

Garant
VC.T 110302, Rūšis: HB7120-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261364 HB7120-1
GTIN	4045197818867
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VCMT 110302 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui