

**Garant**
**VC.T 160404, Rūšis: HB7120-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7120-1
GTIN	4045197818898
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VC.T 160404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui