

**Garant**
**VC.T 160408, Rūšis: HB7120-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VC.T 160408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui