

Garant**VC.T 160404, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui