

**Garant****VC.T 160408, Rūšis: HB7120-1**

## Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261459 HB7120-1 |
| GTIN             | 4045197818935   |
| Produktų klasė   | 21G             |

## Aprašymas

VC.T 160408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

## Techninis aprašymas

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | M               |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm          |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 80 - 260 m/min  |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas |
| Drožlialaužis                                 | VM              |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 2,5 mm    |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys                               | HB7120-1                          |
| Pastūma f                                 | 0,1 - 0,4 mm/aps,                 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Pusiau glotnūs apdirbimas         |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMT 160408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 2                                 |
| Tolerancija                               | M                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |