

**Garant****CC. T 060202, Rūšis: HB7140-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CCMT 060202 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

### Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,2 mm

Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui