

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T302 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui