

Garant
CCMT 09T308, Rūšis: HB7140-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260060 HB7140-1
GTIN	4045197818980
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T308 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui