

Garant
CC.T 120404, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 120404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui