

Garant**CCMT 120408, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 120408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VS

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui