

Garant**CC. T 060204, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 060204 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui