

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260148 HB7140-1
GTIN	4045197819031
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T302 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui