

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260150 HB7140-1
GTIN	4045197819048
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui