

**Garant****„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268464 15
GTIN	4045197470096
Produktų klasė	21X

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.  
Cilindrinis kotas.

**Paskirtis:**

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

**Pastaba:**

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,27 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 33
Nominalus Ø D	15 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	22,5 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 33

269028 33

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500