

**Garant****CC. T 09T308, Rūšis: HB7140-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 09T308 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7140-1

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui