

Garant**CC. T 120404, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260158 HB7140-1
GTIN	4045197819062
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 120404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui