

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DCMT 070202 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VS

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui