

Garant
DC.T 11T304, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260359 HB7140-1
GTIN	4045197819116
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui