

**Garant****DC.T 070202, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DC.T 070202 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VM

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui