

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260452 HB7140-1
GTIN	4045197819147
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui