

Garant**DC.T 11T302, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260458 HB7140-1
GTIN	4045197819154
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T302 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui