

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260464 HB7140-1
GTIN	4045197819178
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui