

Garant**RC.X 1204, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Produktų klasė	21G

Aprašymas

RC.X 1204 HB7140-1 Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui