

Garant
SCMT 09T304, Rūšis: HB7140-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T304 HB7140-1 Kampo spindulys: 0,4 mm
 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VS
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui