

Garant**SCMT 09T308, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7140-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7140-1

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui