

Garant**SC. T 09T304, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260762 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819246 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

SC. T 09T304 HB7140-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Kietlydinys | HB7140-1 |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Drožlialaužis | VM |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 230 m/min |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pastūma f | 0,1 - 0,3 mm/aps, |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 09T304 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |