

**Garant****SC.T 120404, Rūšis: HB7140-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SC.T 120404 HB7140-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui