

Garant**SC.T 120408, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120408 HB7140-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui