

Garant**TCMT 16T304, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260956 HB7140-1
GTIN	4045197819314
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui