

**Garant****TC. T 110202, Rūšis: HB7140-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

TC. T 110202 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui