

Garant**TC.T 16T304, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC.T 16T304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui